

Handmade for quality

SAF
WÄRMETECHNIK

LabHEAT® Gehäuseheizhauben **Serie KM-MER**

für Betriebstemperaturen bis 450°C

Neu!

- mit eingebautem Regler
zur stufenlosen Leistungsanpassung
- mit separat zuschaltbaren Magnetrührer
zum Rühren der Flüssigkeit im Rundkolben
(Rührstäbchen erforderlich)
- stufenlos regelbare Drehzahl
bis 1600 U/min
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- vorbereitete Gewindebohrungen an der Rückseite ermöglichen den Anschluss einer Stativklemme (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- **CE**
unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter Normen







Technische Daten

KM-MER

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzone	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Schutzart	Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Drehzahlbereich-Rührmotor	bis 1600 U/min
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung	Min	Max
1 Heizzone		
Leistung	1/2	1/1
2 Heizzonen		
Leistung	1/2	1/1

Bestelldaten

Inhalt ml / l	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Heizzone	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
100	64	100	1	175 x 180	94000100
250	85	150	2	175 x 180	94000250
500	105	200	2	220 x 190	94000500
1	131	300	2	220 x 190	94001000

Zubehör

Stativklemme Typ KM-SK	Art.-Nr. 97000001
Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 13 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten	

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

SAF Wärmetechnik GmbH
Weinheimer Str. 2a
D-69509 Mörlenbach

Tel. + 49 (0) 6209 797 96-0
Fax + 49 (0) 6209 797 96-29

E-Mail: info@saf-gmbh.de
Internet: www.saf-gmbh.de